

 Der Verzicht des Drucks der ausführlichen Bedienungsanleitung spart ca. 200ml Wasser, 2g CO<sub>2</sub> und 2g Holz pro Seite.

Eine ausführliche Bedienungsanleitung ist im Internet unter [www.faytech.com](http://www.faytech.com) verfügbar. Wir empfehlen das Lesen der vollständigen Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme. Außerdem können die entsprechenden Treiber von der Website unter [www.faytech.com/downloads](http://www.faytech.com/downloads) heruntergeladen werden.

## GARANTIE

Sollte ihr Gerät innerhalb der Garantiezeit wie Erwarteten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte direkt an faytech. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate.

## FEHLER VERMEIDEN

Falles es bei der Nutzung unklarenheiten oder probleme gibt, schauen Sie bitte zunächst in der ausführlichen Bedienungsanleitung nach (enthalten unter [www.faytech.com](http://www.faytech.com)). Lässt sich das Problem auch dadurch nicht beseitigen wenden Sie sich bitte direkt an uns.

## KONTAKTDATEN/RMA BEARBEITUNG

faytech AG - Technischer Support: +49 5542 30374 30  
Support-E-Mail: [support@faytech.com](mailto:support@faytech.com)  
Hersteller-Internetseite: [www.faytech.com](http://www.faytech.com)

Wenden Sie sich bei einem mutmaßlichen Defekt bitte immer zunächst an uns. Unsere ausgebildeten Fachkräfte helfen ihnen gerne weiter. Liegt tatsächlich ein Defekt vor erhalten Sie über [support@faytech.com](mailto:support@faytech.com) eine RMA-Nr. (Return Merchandise Authorization). Weitere Informationen in der ausführlichen Bedienungsanleitung.

## ALLGEMEINER WARNHINWEISE

Das Gerät auf keinen Fall mit Schmutz, Öl, Staub oder Wasser in Verbindung bringen. Niemals das Gerät öffnen. Wenn Sie einen verbrannten Geruch wahrnehmen oder das Gerät Geräusche macht trennen Sie es sofort vom Stromnetz. Zur Reinigung des Gerätes schalten Sie es aus und nutzen Sie ein trockenes, weiches Tuch mit leichtem Druck.

## CE, ROHS & FCC

Hiermit erklärt faytech, dass das Produkt den EMV-Richtlinien 2014/30/EU, den LVD-Richtlinien 2014/35/EU, den RoHS-Richtlinien 2011/65/EU und den FCC Teil 15 Richtlinien entspricht. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist verfügbar unter: [www.faytech.com/downloads/](http://www.faytech.com/downloads/).

 Not to print out the detailed manual saves 200ml water, 2g Co<sub>2</sub> and 2g wood each page.

A detailed instruction manual can be found online on the website [www.faytech.com](http://www.faytech.com). We recommend reading the entire manual before initial operation. Additionally, related drivers can be downloaded from the website, at [www.faytech.com/downloads](http://www.faytech.com/downloads)

## WARRANTY

If your device has a defect within the warranty period, please contact faytech directly. The warranty period is 24 months.

## TROUBLESHOOTING

If there are any unclarities or problems in the usage of the product, please refer to the detailed instruction manual first (on [www.faytech.com](http://www.faytech.com)). If this does not help, please contact us directly.

## CONTACT/RMA-SERVICE

faytech AG - Technical Support: +49 5542 30374 30  
faytech Tech. Co., Ltd. Support: +86 755 8958 0612  
Support E-Mail: [support@faytech.com](mailto:support@faytech.com)  
Manufacturer-Website: [www.faytech.com](http://www.faytech.com)

If there is a defect, you can request an RMA number (Return Merchandise Authorization) at [support@faytech.com](mailto:support@faytech.com). For further information please check the detailed instruction manual.

## GENERAL WARNING

Avoid all contact with dirt, oil, dust or water. Never open the unit. If you notice a burnt smell or hear the device making unusual sounds, please disconnect it immediately from the power source. To clean the unit, please turn off the device first, then clean it very gently with a dry, soft cloth.

## CE, ROHS & FCC

Hereby declares faytech that the product complies with EMC Directive 2014/30/EU, LVD directive 2014/35/EU, RoHS Directive 2011/65/EU and FCC part 15. The complete text of the Declaration of Conformity (DoC) is available at: [www.faytech.com/downloads/](http://www.faytech.com/downloads/).

# BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL



**faytech's VESA 75/100  
Metal Stand FTV100SF**

**faytech's Metal Stand FTV100SF**

The Combined VESA 75/100-holdings swing can swing about 100° due to the three-parts design and numerous fixing holes. The stand can be fixed with or without base plate on the table or even the wall. Combining our Touch PC with Touch Monitor creates the ideal solution for interactive advertisement display system at a point of sales (POS) area.

The fixation holes on the back are compatible with 7 to 10" Touch Monitors which act at the same time as the inner cable fixation. faytech's patented design makes the FTV100SF the ideal solution for industrial and business customers who value reliable and stable quality.

faytech's elegant and highly stable stand can be ordered individually or in attractively priced bundle with faytech's touch monitor or PC series, the stand is now available worldwide.

**Product information:**

Name: faytech Metal Stand VESA 75/100

Item no.: FTV100SF

EAN-Code: 6920734093106

**faytech's Metallstandfuß FTV100SF**

Die kombinierte VESA 75/100-Halterung lässt sich über 100° schwingen, durch die Dreiteiligkeit des Designs und den zahlreichen Fixierlöchern lässt sich der Standfuß zusätzlich mit oder ohne Bodenplatte fest auf den Tisch oder sogar an die Wand verschrauben. Durch die Kombination unseres Touch-PCs mit dem Touch-Monitor entsteht die ideale Lösung für ein interaktives Werbedisplaysystem am Point of Sales (POS).

Die Befestigungslöcher auf der Rückseite sind mit 7 bis 10" Touch-Monitoren kompatibel die gleichzeitig als innere Kabelarretierung dienen. Das seitens faytech patentierte Design macht den FTV100SF zur idealen Lösung für Industriekunden und Businesskunden die Wert auf verlässliche, stabile Qualität legen.


faytech's eleganter und hochstabiler Standfuß kann einzeln oder im preislich attraktiver Bundle zusammen mit faytech's Touch-Monitorserie oder Touch-PC-Serie bestellt werden

**Artikeldaten:**

Bezeichnung: faytech Metallstandfuß VESA 75/100

Artikel-Nr.: FTV100SF

EAN-Code: 6920734093106

**Components:**

1. 4mm steel plate
2. Fixation holes for faytech's 7" to 10" TM
3. VESA 75/100 plate
4. Rubber corner modules
5. Fixation bolt and nut for VESA plate
6. Fixation bolt and nut for VESA plate
7. Stand to base fixation nuts
8. Holes for cable routing
9. Base plate holes for fixation of rubber corners
10. Thread hole for stand to base fixation

**Komponenten:**

1. 4mm Bodenplatte
2. Befestigungslöcher für faytech's 7" bis 10" TM-Serie
3. VESA 75/100 Trägerplatte
4. Gummi-Eckenprofile
5. Fixier-Schraube für VESA-Trägerplatte
6. Fixier-Schraube und -Mutter für VESA-Trägerplatte
7. Schrauben zur Stand- und Bodenplatten
8. Aussparungen für die Kabelführung
9. Löcher für Fixierung oder Gummi-Eckenprofile
10. Gewindelöcher zur Befestigung Bodenplatte-Standfuß

